

ZHSY-50WES 水浴往复恒温振荡培养箱



性能概述

- ◆ 不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹；侧面设有排水闸
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题

独特性能

- ◆ LCD 触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；强制对流的风扇常开或自动
- ◆ 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析
- ◆ 配有高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ 水浴控温温控线性好、波动小，温度均一性达到 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$



超温报警



断电恢复



人性化设计

技术指标

品名	水浴往复恒温振荡培养箱		
型号	ZHSY-50WES	最大容量(不锈钢夹具)	250ml×15 或 500ml×11 或 1000ml×6
空载振荡频率	10-180rpm	定时范围	0-999.9 小时
振荡频率精度	$\pm 1\text{rpm}$	摇板尺寸	455mm×303mm
摇板振幅	$\Phi 10\text{mm}$	标准配置	万能夹具(固定夹具可选)
温控范围	室温 -99.9 $^{\circ}\text{C}$	电源	AC220 $\pm 10\%$ 、50 ~ 60Hz
温度调节精度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	外型尺寸(长×宽×高)	782mm×430mm×390mm
温度均匀度	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (at37 $^{\circ}\text{C}$)	空载重量(约)	44kg
显示方式	LCD(触摸屏)	噪音	低于 55dB
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制	夹具板到顶部距离	271mm